

Características Generales

Nuestros Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa VentDepot, están diseñados con un marco universal para poder insertar uno o varios Filtros de bolsa.

El diseño rígido y robusto hacen a los Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa, sumamente resistentes.

Los Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa capaz de soportar ambientes ásperos.

Nuestros Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa tienen un doblez de ceja hacia fuera para acoplarse a nuestra línea de ductos y/o ventiladores.

Los Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa son bastante ligeros y fáciles de instalar.

Los Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa están hechos en Lámina Galvanizada, de distintas dimensiones, todos en distintos calibres 24 y 22.

Los diseños de los Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa, son para uso con nuestros Paneles y Filtros VentDepot, tienen un riel de 1/2" en el interior permitiendo a los filtros de bolsa deslizarse por la parte frontal y luego colgar cada una de las bolsas en la parte posterior. (No incluye Filtros de Bolsa). Los diseños de los Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa, son especiales para acoplarse con nuestros filtros de Bolsa, pudiendo colocar de 1 a 4 Filtros.

Las tapas de los Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa son laterales y removibles, para su fácil mantenimiento y/o cambio de filtros.

Nuestros Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa incluyen tornillos mariposa, para sujetar los filtros a diferentes distancias.

Los Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa cuentan con ganchos para sujetar las bolsas por dentro.

Nuestros Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa están diseñados bajo normas internacionales y aprobados por la I.V.S.(Industrial Ventilation Society).



Aplicaciones

Los Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa están adecuados para su uso en: Industria en general, fábricas, explotaciones avícolas, porcinas, ganaderas, invernaderos, fundiciones, almacenes y bodegas, principalmente para ventilación general de bodegas y control de incendios en casos de fuego.

Nuestros Gabinetes para Filtros de Bolsa Modular ModulBolsa son ideales como complemento de cualquier tipo de Filtros y Paneles, etc.

Garantía

Garantía Normal: 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

Garantía Extendida: 3 (Tres) años de Garantía certificado por escrito, sujeto a cláusulas. Consulte términos y condiciones de Garantía.

Características Técnicas Específicas

Clave	Dimensiones por Ventana		Diseño	Fondo	Material	Calibre	# Filtros	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	Pulg	mm		Pulg				Kg	cm
MXAPF-001	20x20	508x508	Cuadrado	15	Lámina galvanizada	24	1	8	53x53x38
MXAPF-002	20x20	508x508	Cuadrado	18	Lámina galvanizada	24	1	8	53x53x46
MXAPF-003	20x20	508x508	Cuadrado	23	Lámina galvanizada	24	1	8	53x53x58
MXAPF-004	20x20	508x508	Cuadrado	27	Lámina galvanizada	24	1	8.5	53x53x69
MXAPF-005	20x20	508x508	Cuadrado	33	Lámina galvanizada	24	1	8.5	53x53x84
MXAPF-006	20x20	508x508	Cuadrado	39	Lámina galvanizada	24	1	8.5	53x53x99
MXAPF-007	24x24	610x610	Cuadrado	15	Lámina galvanizada	22	1	8.5	64x64x38
MXAPF-008	24x24	610x610	Cuadrado	18	Lámina galvanizada	22	1	8.5	64x64x46
MXAPF-009	24x24	610x610	Cuadrado	23	Lámina galvanizada	22	1	8.5	64x64x58
MXAPF-010	24x24	610x610	Cuadrado	27	Lámina galvanizada	22	1	9	64x64x69

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.com

Características Técnicas Específicas


Clave	Dimensiones por Ventana		Diseño	Fondo	Material	Calibre	# Filtros	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	Pulg	mm		Pulg				Kg	cm
MXAPF-011	24x24	610x610	Cuadrado	33	Lámina galvanizada	22	1	9	64x64x84
MXAPF-012	24x24	610x610	Cuadrado	39	Lámina galvanizada	22	1	9	64x64x99
MXAPF-013	24x12	610x305	Rectangular	15	Lámina galvanizada	22	1	8	64x32x38
MXAPF-014	24x12	610x305	Rectangular	18	Lámina galvanizada	22	1	8	64x32x46
MXAPF-015	24x12	610x305	Rectangular	23	Lámina galvanizada	22	1	8	64x32x58
MXAPF-016	24x12	610x305	Rectangular	27	Lámina galvanizada	22	1	8	64x32x69
MXAPF-017	24x12	610x305	Rectangular	33	Lámina galvanizada	22	1	8	64x32x84
MXAPF-018	24x12	610x305	Rectangular	39	Lámina galvanizada	22	1	8	64x32x99
MXAPF-019	24x12	610x305	Cuadrado	15	Lámina galvanizada	22	2	8.5	64x64x38
MXAPF-020	24x12	610x305	Cuadrado	18	Lámina galvanizada	22	2	8.5	64x64x46
MXAPF-021	24x12	610x305	Cuadrado	23	Lámina galvanizada	22	2	8.5	64x64x58
MXAPF-022	24x12	610x305	Cuadrado	27	Lámina galvanizada	22	2	9	64x64x69
MXAPF-023	24x12	610x305	Cuadrado	33	Lámina galvanizada	22	2	9	64x64x84
MXAPF-024	24x12	610x305	Cuadrado	39	Lámina galvanizada	22	2	9	64x64x99
MXAPF-025	20x20	508x508	Rectangular	15	Lámina galvanizada	24	2	8.5	106x53x38
MXAPF-026	20x20	508x508	Rectangular	18	Lámina galvanizada	24	2	8.5	106x53x46
MXAPF-027	20x20	508x508	Rectangular	23	Lámina galvanizada	24	2	8.5	106x53x58
MXAPF-028	20x20	508x508	Rectangular	27	Lámina galvanizada	24	2	9	106x53x69
MXAPF-029	20x20	508x508	Rectangular	33	Lámina galvanizada	24	2	9	106x53x84
MXAPF-030	20x20	508x508	Rectangular	39	Lámina galvanizada	24	2	9	106x53x99
MXAPF-031	24x24	610x610	Rectangular	15	Lámina galvanizada	22	2	9	128x64x38
MXAPF-032	24x24	610x610	Rectangular	18	Lámina galvanizada	22	2	9	128x64x46
MXAPF-033	24x24	610x610	Rectangular	23	Lámina galvanizada	22	2	9	128x64x58
MXAPF-034	24x24	610x610	Rectangular	27	Lámina galvanizada	22	2	9.5	128x64x69
MXAPF-035	24x24	610x610	Rectangular	33	Lámina galvanizada	22	2	9.5	128x64x84
MXAPF-036	24x24	610x610	Rectangular	39	Lámina galvanizada	22	2	9.5	128x64x99
MXAPF-037	20x20	508x508	Cuadrado	15	Lámina galvanizada	24	4	10	106x106x38
MXAPF-038	20x20	508x508	Cuadrado	18	Lámina galvanizada	24	4	10	106x106x46
MXAPF-039	20x20	508x508	Cuadrado	23	Lámina galvanizada	24	4	10	106x106x58
MXAPF-040	20x20	508x508	Cuadrado	27	Lámina galvanizada	24	4	11	106x106x69
MXAPF-041	20x20	508x508	Cuadrado	33	Lámina galvanizada	24	4	11	106x106x84
MXAPF-042	20x20	508x508	Cuadrado	39	Lámina galvanizada	24	4	11	106x106x99
MXAPF-043	24x24	610x610	Cuadrado	15	Lámina galvanizada	22	4	12	128x128x38
MXAPF-044	24x24	610x610	Cuadrado	18	Lámina galvanizada	22	4	12	128x128x46
MXAPF-045	24x24	610x610	Cuadrado	23	Lámina galvanizada	22	4	12	128x128x58
MXAPF-046	24x24	610x610	Cuadrado	27	Lámina galvanizada	22	4	12.5	128x128x69
MXAPF-047	24x24	610x610	Cuadrado	33	Lámina galvanizada	22	4	12.5	128x128x84
MXAPF-048	24x24	610x610	Cuadrado	39	Lámina galvanizada	22	4	12.5	128x128x99
MXAPF-049	24x12	610x305	Rectangular	15	Lámina galvanizada	22	4	13	128x64x38
MXAPF-050	24x12	610x305	Rectangular	18	Lámina galvanizada	22	4	13	128x64x46
MXAPF-051	24x12	610x305	Rectangular	23	Lámina galvanizada	22	4	13	128x64x58
MXAPF-052	24x12	610x305	Rectangular	27	Lámina galvanizada	22	4	13.5	128x64x69
MXAPF-053	24x12	610x305	Rectangular	33	Lámina galvanizada	22	4	13.5	128x64x84
MXAPF-054	24x12	610x305	Rectangular	39	Lámina galvanizada	22	4	13.5	128x64x99

Dimensiones


Clave	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G Calibre	H mm
MXAPF-001 al MXAPF-006	508	508	508	508	25.4	12.7	24	Ver Características Técnicas
MXAPF-007 al MXAPF-012	610	610	610	610	25.4	12.7	22	Ver Características Técnicas
MXAPF-013 al MXAPF-018	610	305	305	610	25.4	12.7	22	Ver Características Técnicas
MXAPF-019 al MXAPF-024	610	610	305	610	25.4	12.7	22	Ver Características Técnicas
MXAPF-025 al MXAPF-030	1016	508	508	508	25.4	12.7	24	Ver Características Técnicas
MXAPF-031 al MXAPF-036	1220	610	610	610	25.4	12.7	22	Ver Características Técnicas
MXAPF-037 al MXAPF-042	1016	1016	508	508	25.4	12.7	24	Ver Características Técnicas
MXAPF-043 al MXAPF-048	1220	1220	610	610	25.4	12.7	22	Ver Características Técnicas
MXAPF-049 al MXAPF-054	1220	610	305	610	25.4	12.7	22	Ver Características Técnicas

Dimensiones

Para los diseños MXAPF-001 al MXAPF-012




Para los diseños MXAPF-013 al MXAPF-018




Dimensiones


Para los diseños MXAPF-019 al MXAPF-024




Para los diseños MXAPF-025 al MXAPF-036



Para los diseños MXAPF-037 al MXAPF-048




Para los diseños MXAPF-049 al MXAPF-054




Dimensiones


Para todos los diseños




Vista lateral del Equipo ModulBolsa



Vista lateral del Equipo ModulBolsa de 1 a 2 Filtros



Tapas laterales removibles, para su mantenimiento y/o cambio de filtro.

**Montaje**

- ▶ Fijar directamente sobre la pared o techo, por medio de varilla roscada, tuercas, hules y rondanas.
- ▶ Con **VentDepot Team**, realizamos el montaje e instalación eléctrica de los equipos de una forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana

Galería de Imágenes

